



SOUDAFOAM KOMFORT

Négy évszakos PU hab

Technikai adatok:

Bázis:	Poliuretán
Konztisztencia:	Stabil hab (nem zsugorodik)
Kötési folyamat	Légnedvességre
Cella struktúra:	kb. 80% zártcella
Bőrösödik:	kb. 10perc (20°C/65 % RP)
Vágható	kb. 20 perct (20°C/65 % RP)
Kötési idő:	1 nap/3 cm Vastagság (20°C/65 % RP.)
Kiadósság:	Kb. 45l/1000ml
Sűrűség:	kb. 22 kg/m ³
Hőállóság:	- 40°C + 100°C (Kikötött hab)
Felhasználási hőmérséklet:	-10°C +30°C
Éghetőségi besorolás:	B3 (DIN 4102 , 2)
Vízfelvétel:	0.32 kg/m ² (24 óra)
Nyomószilárdság:	7 N/cm ²

Termékleírás:

A Soudafoam Komfort egy használatrakész, egykomponensű, légnedvessére kötő, újrahasználatos poliuretán hab, egykezes Génus Gun pisztollyal, minden palackon.

Jellemzők::

- Kitűnő forma stabilitás (nem zsugorodik, nem dagad),
- Kitűnő réskitöltő tulajdonság
- Kitűnő ragasztóerő, jellemző építőanyagokhoz (kivéve PE,PP,PFTE)
- Magas hang és hőszigetelő tulajdonság
- Sokrétű felhasználhatóság
- 4 évszakos formula -10től +30C fokig

18 hónapig felbontatlan állapotban, száraz és + 5°C do + 25°C, helyen, függőlegesen , fejjel felfelé tárolva

Kiszerezés:

Aerosol palack: 750ml.

Felhasználási területek:


- Ablak és ajtóbeépítéshez
- Rések, üregek kitöltéséhez
- Hangszigetelő felületekhez
- Hangelnyelő felületekhez
- Minden PU hab alkalmazáshoz.

Használati utasítás:

- Rázza fel a palack tartalmát kb. 30 másodpercig, majd nyissa ki a pisztolytetejét, vegye fel a kezstyűt és hajtsa le a kifújó szárat.
- Szükség szerint nedvesítse a felületet, ami legyen tiszta, zsírtalan
- Fordítsa fejjel lefelé a palackot és kezdje meg a hab kifújását.

Eltarthatóság:

- A hézagokat csak 30-40%-ig töltsse ki, a többit a hab a kötési folyamat alatt kitölti!



Rázza fel a palackot a kivitelezés alatt többször.

Több réteg esetén, nedvesítse a rétegeket, mielőtt, a következő rétegetfelviszi és várja meg az egyes rétegek teljes kikötését.

Használat után, zárja je és dugózza le a kifúszárát, majd zárja a pisztoly

A termék újra használható 6 héten belül. Használat előtt rázza fel a palackot majd a korábban felsoroltak szerint használja és zárja a palackot.

A kifújt habot festesse vagy egyéb tömítő

anyaggal védje az UV surárzástól.

- A kifújt hab kikötetlen állapotban eltávolítható, Pu tisztítóval, Swipex törőkenővel. A kikötött hab, mechanikusan ill. PU REMOVER – utólagos PU eltávolítóval.

Figyelem:

- Használjon megfelelő védőfelszerelést
- A palackot se mechanikus, se hő hatásnak ne tegye ki.
- A termék Izocianidot tartalmaz.


Megjegyzések:

- Minden esetben nedvesítse a felületet (kivéve 0 C fok alatt)
- Védje a kifújt habot az UV sugárzástól
- A kikeményedett rétegeket nedvesítse az új réteg felvitele előtt
- Végezzen összeférhetőségi teszte a felhasználás előtt
- Tárolja a palackot minden esetben fejjel felfelé.

VOORBEREIDING / PRÉPARATION



GEBRUIK / UTILISATION



BEWARING / CONSERVATION

